


PRODUKTBESCHREIBUNG

» Mit Zentrierloch $\varnothing 12$ mm

MATERIAL

- » Trapezspindel aus Vergütungsstahl
- » Brüniertes Spindelkopf
- » Lackierter Grundkörper aus Grauguss



b	b1	l	SW	TR	F max. ¹⁾	h min.	h max.	Nr.	EUR
75	18	110	46	30x6	60	100	140	HWS 156/140	<>
75	18	110	46	30x6	60	140	200	HWS 156/200	<>
90	22	160	46	30x6	40	200	320	HWS 156/320	<>
90	22	160	46	30x6	25	320	550	HWS 156/550	<>

1) F max.: Maximale Tragkraft [kN]

i Schraubbock nicht unter Belastung verstellen!

