

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Ergonomischer, mattverchromter Griff ermöglicht schnelles Schrauben sowie Übertragen von hohem Drehmoment
- » Gehärtete und brünierte Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, austauschbar und mittels Formschluss verdrehgesichert
- » Klingen speziell auf Pfeileinsätze der Datumsstempel abgestimmt (siehe Verwendungsempfehlung)



Setinhalt	Nr.	EUR
» Schlitz-Schraubendreher V 30220: 0,8 - 1,5 - 2,0 - 3,0 - 3,5 - 4,0	V 30220/Set 0,8-4,0	<>

## SCHLITZ-SCHRAUBENDREHER, MICRO

## V 30220

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Ergonomischer, mattverchromter Griff ermöglicht schnelles Schrauben sowie Übertragen von hohem Drehmoment
- » Gehärtete und brünierte Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, austauschbar und mittels Formschluss verdrehgesichert
- » Drehbarer Sechskantkopf aus Kunststoff, inklusive Farbkennzeichnung der Klingengröße



Farbkennzeichnung	l	b	s	Nr.	EUR
● gelb	112	0,8	0,2	V 30220/0,8/0,20	<>
● grau	112	1,2	0,3	V 30220/1,2/0,30	<>
● rot	112	1,5	0,3	V 30220/1,5/0,30	<>
● violett	112	1,8	0,4	V 30220/1,8/0,40	<>
○ weiß	112	2	0,45	V 30220/2,0/0,45	<>
● blau	112	2,5	0,4	V 30220/2,5/0,40	<>
● braun	112	3	0,55	V 30220/3,0/0,55	<>
● türkis	112	3,5	0,7	V 30220/3,5/0,70	<>
● orange	112	4	0,85	V 30220/4,0/0,85	<>

### VERWENDUNGSEMPFEHLUNG ZU PFEILEINSÄTZEN

Nr.	Farbkennzeichnung	E 2410	E 2430	E 2450
V 30220/0,8/0,20	● gelb	-	E 2430/1,4 E 2430/1,5	-
V 30220/1,5/0,30	● rot	E 2410/2,5	E 2430/2,1	-
V 30220/2,0/0,45	○ weiß	E 2410/3,1	E 2430/3,1	E 2450/3
V 30220/3,0/0,55	● braun	E 2410/4,6	E 2430/4,4	E 2450/4
V 30220/3,5/0,70	● türkis	-	E 2430/5,2	E 2450/5
V 30220/4,0/0,85	● orange	E 2410/6,4	E 2430/6,2	-