



PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Hohes Drehmoment für mehr Durchzug
- » Modernste elastische Lagerung für feine Oberflächen
- » Drehmoment bleibt auch bei gedrosselter Geschwindigkeit erhalten

LIEFERUMFANG

- » Schlauchpaket, Spannzange Ø3 mm und Spannmittel

Gew.	d1	Q	Leistung	p	l	ls ¹⁾	n max.	Nr.	EUR
110 g	3	180 l/min	110 W	6 bar	113	1,5 m	80.000 min ⁻¹	GDSG 1050/80	< >

1) ls: Schlauchlänge

i Ersatzteile und Reparatur auf Anfrage