

EVO



PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Als Modell mit hoher Drehzahl oder hohem Drehmoment
- » Hohe Kraftentfaltung durch bürstenlose Motoren
- » Ein-/Ausschaltknopf komfortabel am Motor

	Typ	Setinhalt	n max.	Nr.	EUR
SET 1		<ul style="list-style-type: none"> » Bürstenloser Mikromotor, hohe Drehzahl GESM 3200/40 » Schnellspannkopf Ø3 mm GESM 4012/40 	40.000 min ⁻¹	GESM 2340/Set-1	< >
SET 2		<ul style="list-style-type: none"> » Bürstenloser Mikromotor, hohes Drehmoment GESM 3220/25 » Schnellspannkopf Ø3 mm GESM 4012/40 	25.000 min ⁻¹	GESM 2340/Set-2	< >
SET 3		<ul style="list-style-type: none"> » Bürstenloser Mikromotor, hohes Drehmoment GESM 3220/25 » Winkelspannkopf 45° Ø3 mm GESM 4412/45/20 	25.000 min ⁻¹	GESM 2340/Set-3	< >
SET 4		<ul style="list-style-type: none"> » Bürstenloser Mikromotor, hohes Drehmoment GESM 3220/25 » Winkelspannkopf 90° Ø3 mm GESM 4412/90/20 	25.000 min ⁻¹	GESM 2340/Set-4	< >

 Ersatzteile und Reparatur auf Anfrage