

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Leistungsstarkes Ultraschall-System mit 45 W Ausgangsleistung
- » Frequenzanpassung folgt automatisch
- » Leistung in 21 Stufen regelbar
- » Leistung für filigrane Arbeiten durch Clamptaste auf 20 W reduzierbar

### LIEFERUMFANG

- » Passendes Anschlusskabel für Ihr Stromnetz



Gew.	Anschluss	Abmaße	f	Hubbereich	Leistung	Nr.	EUR
1,5 kg	230 V / 50 Hz	161 x 256 x 84	29 kHz	40 µm	45 W	GESU 1200/45	< >

**i** Ersatzteile und Reparatur auf Anfrage

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Leistungsstarkes Ultraschall-System mit 45 W Ausgangsleistung
- » Frequenzanpassung folgt automatisch
- » Leistung in 21 Stufen regelbar
- » Leistung für filigrane Arbeiten durch Clamptaste auf 20 W reduzierbar

### LIEFERUMFANG

- » Passendes Anschlusskabel für Ihr Stromnetz



Setinhalt	Nr.	EUR
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Ultraschalleinheit GESU 1200/45</li> <li>» Ultraschallhandstück GESU 2200/45</li> <li>» Fußschalter GESU 3440/2</li> <li>» Werkzeughalter GESU 3240/A/3</li> <li>» Werkzeughalter GESU 3240/C/1</li> <li>» Werkzeug und Zubehör in Aufbewahrungsbox</li> </ul>	GESU 1200/Set	< >

**i** Ersatzteile und Reparatur auf Anfrage