

PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Dreh- und schwenkbar
- » Stabiler Stand mit Fixierelementen
- » Wahlweise mit Aufspannplatte oder Magnet einsetzbar

LIEFERUMFANG

- » Inklusive Spannmateriale für die Aufspannplatte



| Gew. | max. Beladung | d | s | l x b x h | Kippwinkel | Nr. | EUR |
|----------|---------------|-----|----|-------------|------------|------------|-----|
| 11,96 kg | 20 kg | 200 | 18 | 340x280x240 | 0-90° | HPO 2100/M | < > |