

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Per la lubrificazione e la riduzione dell'usura negli estrattori, unità a carrello e guide negli stampi per iniezione plastica e per tranciatura, dove è preferibile una lubrificazione a base di olio, come per esempio nelle guide a sfere.


VANTAGGI

- » Eccellente capacità di penetrazione e scorrimento
- » Gli additivi adesivi impediscono lo sgocciolamento
- » Eccellente protezione contro la corrosione
- » Additivi EP

UTILIZZO

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare l'olio sulla superficie pulita.



Confezione	Contenuto	 Pz. / UDC	N°	EUR
Bomboletta	400ml	1	VLS 250/ 1/400	< >
Bomboletta	400ml	12	VLS 250/12/400	< >

 Schede dati di sicurezza dei singoli prodotti sul sito www.meusburger.com

PROPRIETÀ

VLS 250	Valore	Procedura di prova
Colore	verdastro trasparente	DIN ISO 2049
Temperatura massima	250 °C	
Base	olio sintetico	
Viscosità a 40°C	260 mm ² /s	DIN 51 562
Punto di infiammabilità	-60 °C	DIN EN ISO 2592
Densità	0,94 g/cm ³	DIN 51 757