

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Misuratore di spessore del rivestimento per strati di vernice, lacche, ecc.
- » Display LCD, retroilluminato, visualizzazione di tutte le informazioni in un colpo d'occhio
- » Funzionalità di memoria, funzione di statistica



### UTILIZZO

- » Modalità F: Rivestimenti non magnetici su ferro e acciaio
- » Modalità N: rivestimenti su metalli non magnetici
- » Spessore minimo del materiale di base 300µm
- » Raggio minimo di prova: concavo: 50mm; convesso 1,5mm
- » Piastra di azzeramento e lamine di regolazione incluse nella fornitura

Tol.	MB <sup>1)</sup>	Leggibilità	N°	EUR
3%	100   1250 µm	0,1   1 µm	MUM 2210/ 7/ 0,1	< >

1) MB: Campo di misurazione