

EVO

PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Schnellspannsystem
- » Für einfaches und schnelles Wechseln von Werkzeugen

LIEFERUMFANG

- » Spannange $\varnothing 2,35$ mm und $\varnothing 3$ mm

Gew.	d1	n max.	Nr.	EUR
92 g	3	40.000 min ⁻¹	GESM 4012/40	< >

i Ersatzteile und Reparatur auf Anfrage

