



PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Höchste Stabilität
- » Verschiedene Längen
- » Hohe Rundlaufgenauigkeit

WZA 140	d3	d4	d	l	d2	l1	Nr.	#CU#
	12	6,5	11,5	105	M 6	60	WZA 140/ 6/ 60	XX,YY
	12	6,5	11,5	125	M 6	80	WZA 140/ 6/ 80	XX,YY
	12	6,5	11,5	145	M 6	100	WZA 140/ 6/100	XX,YY
	16	8,5	14,2	108	M 8	60	WZA 140/ 8/ 60	XX,YY
	16	8,5	14,2	148	M 8	100	WZA 140/ 8/100	XX,YY
	16	8,5	14,2	168	M 8	120	WZA 140/ 8/120	XX,YY
	20	10,5	18,5	110	M10	60	WZA 140/10/ 60	XX,YY
	20	10,5	18,5	150	M10	100	WZA 140/10/100	XX,YY
	20	10,5	18,5	170	M10	120	WZA 140/10/120	XX,YY
	25	12,5	23	136	M12	80	WZA 140/12/ 80	XX,YY
	25	12,5	23	156	M12	100	WZA 140/12/100	XX,YY
	25	12,5	23	196	M12	140	WZA 140/12/140	XX,YY
	32	17	29	210	M16	150	WZA 140/16/150	XX,YY
	32	17	29	310	M16	250	WZA 140/16/250	XX,YY