

## VBC 4M80



Klej błyskawiczny wzmocniony

Czarny klej jednoskładnikowy do łatwego klejenia metali i tworzyw sztucznych, narażonych na wysokie obciążenia. Bezropuszczalny klej błyskawiczny, wiąże klejone elementy w ciągu kilku sekund, tworząc bardzo trwałe, odporne na uderzenia i temperatury łączenie.

## VBC 4M80

KLEJ BŁYSKAWICZNY  
WZMOCNIONY

Pojemnik	Zawartość	Jednostka opakowania	N°	
Butelka	20ml	1 szt.	VBC 4M80/ 1/ 20	
Butelka	20ml	6 szt.	VBC 4M80/ 6/ 20	

## Zalety:

- » Odporny na uderzenia i wibracje» Wysoka wytrzymałość i odporność na temperatury
- » Temperatura zastosowania do 120°C
- » Odporny na czynniki chemiczne
- » Bardzo szybkie twardnienie

VBC 4M80	Parametry	Normy
Kolor	czarny	
Maksymalna temperatura	+125°C	
Baza	Cyjanoakrylan etylu	
Gęstość	1,1 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN 524
Lepkość	600 mPas / thix	Brookfield
Maksymalna szczelina klejenia	0,15 mm	
Wytrzymałość po	15 - 40 s	przy 40 do 60% wilgotności powietrza, na stali
Pełna wytrzymałość po	30 min	przy 40 do 60% wilgotności powietrza, na stali
Końcowa wytrzymałość po	20h	przy 40 do 60% wilgotności powietrza, na stali
Wytrzymałość na ścinanie	15 - 25 N/mm <sup>2</sup>	przy 40 do 60% wilgotności powietrza, na stali