

VKP 100



Wysokowydajna pasta
chłodząco-smarująca

Pasta chłodząco-smarująca, przeznaczona w szczególności do wyjątkowo trudnoskrawalnych materiałów, gdzie nie sprawdzają się tradycyjne oleje. Z uwagi na dużą przyczepność i najwyższej jakości substancje czynne, zarówno długi okres trwałości narzędzia jak i bardzo dobra jakość powierzchni są zachowane nawet w najcięższych warunkach obróbki.

VKP 100

WYSOKOWYDAJNA
PASTA CHŁODZĄCO-
SMARUJĄCA



Pojemnik	Zawartość	Jednostka opakowania	N°
Puszka	120g	1 szt.	VKP 100/ 120
Puszka	750g	1 szt.	VKP 100/ 750

Zalety

- » Najwyższej jakości substancje czynne zapewniają dużą szybkość skrawania, zapobiegają tworzeniu się narostów na krawędzi tnącej oraz zmniejszają zużycie narzędzia
- » Zapewnia wysoką jakość powierzchni i dokładność wymiarową
- » Najlepiej nadaje się do wyjątkowo trudnoskrawalnych materiałów
- » Bardzo dobra do obróbki metali kolorowych
- » Nie zawiera chloru i silikonu, dzięki czemu nie zalicza się do substancji niebezpiecznych

Opis produktu

Niezawierająca chloru pasta chłodząco-smarująca na bazie wosku i wazeliny ze specjalnymi substancjami czynnymi EP dla najlepszych właściwości smarnych.

Zastosowanie

Łatwa obsługa dzięki bezpośredniemu nałożeniu na narzędzie

VKP 100	Parametry	Normy
Barwa	brązowa	
Temperatura zapłonu	>250°C	
Baza	Wosk syntetyczny	
Gęstość	1,00 g/cm ³	DIN 51 757