

VLS 250



Popolnoma sintetično visoko
zmogljivostno olje
do 250°C

Za mazanje in zmanjševanje obrabe izmetačev, drsnikov in vodilnih elementov na orodjih za brizganje plastike in preoblikovanje pločevine pri katerih se za mazivo uporablja predvsem olje, kot na primer za vodenje krogličnih elementov.

VLS 250

POPOLNOMA
SINTETIČNO VISOKO
ZMOGLJIVOSTNO
OLJE



Embalaža	Vsebina	Enota pakiranja	Ozn.
Sprej	400ml	1 Kos	VLS 250/ 1/400
Sprej	400ml	12 Kos	VLS 250/12/400

Prednosti

- » Območje delovne temperature do 250°C
- » Odlična zaščita pred obrabo
- » Nizka raven trenja
- » Dodatki za dobro prijemanje
- » Odlične drsne in prodorne sposobnosti
- » Kemično stabilna
- » Odlična zaščita proti koroziji
- » Dodatki za visoke pritiske

Opis izdelka

Popolnoma sintetično visoko zmogljivo olje z odlično sposobnostjo prijemanja iz zmesi posebnih sintetičnih olj, primernih za visoka temperaturna območja ter z EP-dodatki za visoke pritiske.

Uporaba

Pločevinko dobro pretresti.

Olje na očiščeno površino razpršiti.

VLS 250	Vrednost	Preizkušanje
Barva	zelena transparentna	
Maksimalna temperatura	+250°C	
Osnova	zmes sintetičnih olj	
Viskoznost pri 40°C	260mm ² /s	DIN 51 562
Plamenišče	246°C	ISO 25 92
Gostota	0,94g/cm ³	DIN 51 757