

# VBA 2M70



Фиксатор за осигуряване и  
уплътняване на резби, висока  
якост

Анаеробно еднокомпонентно лепило с висока якост, за подсигуряване и уплътняване на силно натоварени метални болтови връзки, които няма да е възможно да се демонтират с ръчни инструменти. Лепилото без разредител втвърдява се в резбата и подсигурява дълготрайно връзката срещу развиване и клеене от ръжда.

## VBA 2M70

**ФИКСАТОР ЗА  
ОСИГУРЯВАНЕ И  
УПЛЪТНЯВАНЕ НА  
РЕЗБИ, ВИСОКА ЯКОСТ**



Опаковка	Съдържание	Опаковъчна единица	Nº	
Шише	50ml	1 брой	VBA 2M70/ 1/ 50	
Шише	50ml	12 броя	VBA 2M70/12/ 50	

### Предимства

- » Продължителна сигурност и изолиране
- » Употреба при температура до 150°C
- » Резба до M20 и преодоляване на хлабини до 0,15mm
- » Връзката може да се демонтира единствено с помощта на нагряване
- » Издръжлив на вибрационни- и ударни натоварвания
- » Приложим също така и при пасивни материали
- » Без обозначителна маркировка

VBA 2M70	Стойност	Метод на изпитване
Цвят	зелен	
Максимална температура	+150°C	
Издръжливост	висока якост	
Основа	Диметакрилат	
Пълтност	1,1 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN 524
Вискозитет	500 mPas	Brookfield (25°C)
Максимален диаметър на резбата	M20	
Максимална хлабина	0,15 mm	
Период за свързване след	2 - 10 min	при стайна температура, за стомана
Функционална якост след	2 - 4 h	при стайна температура, за стомана
Крайна якост след	8 h	при стайна температура, за стомана
Скъсване при въртящ момент	36 Nm	DIN EN 15865 (без предварително натоварване)
Остатъчен въртящ момент	43 Nm	DIN EN 15865
Якост на срязване	25 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN 15337



Упътване за сигурност

[www.meusburger.com/download](http://www.meusburger.com/download)