

VLS 175



Напълно синтетично смазочно средство с PTFE

Широко приложимо в инструменталната екипировка. За смазване и намаляване износването на изхвъргачи, шибъри и водещи и плъзгащи елементи от всякакъв вид, също така при най-тесни допуски. Микрофиното PTFE придава на водещите елементи отлично плъзгащи свойства, осигуряващо дори и при сухо смазване добри аварийни показатели на работа.

VLS 175

НАПЪЛНО
СИНТЕТИЧНО
СМАЗОЧНО
СРЕДСТВО С PTFE



Опаковка	Съдържание	Опаковъчна единица	№
Спрей	400ml	1 бр.	VLS 175/ 1/400
Спрей	400ml	12 бр.	VLS 175/12/400

Предимства

- » Работен температурен обхват до 175°C
- » Висок дял на PTFE
- » Превъзходен капацитет на разтичане и проникване
- » Висока защита от износване
- » Висока корозионна защита
- » EP-добавки
- » Химически стабилен

Описание на продукта

Термично много стабилно, напълно синтетично смазочно средство с много висок процент на микрофин PTFE. Отличната устойчивост срещу окисляване и остаряване на основната съставна част на маслото, съставено от Polyalphaolefin с EP (Extreme-Pressure)-добавки за екстремни налягания и висококачествените добавки за корозионна защита и защита от износване, значително удължават интервала на смазване.

Приложение

Разклатете добре кутията преди употреба.
Нанесете тънък слой от смазочното средство.

VLS 175	Стойност	Метод на изпитване
Цвят	жълтеникаво - бял	
Максимална температура (Смазване на масло)	175°C	
Основа	Polyalphaolefin	
Твърди смазочни средства	PTFE	
Плътност	0,85 g/cm ³	DIN 51 757