

VBC 4M01



Vteřinové lepidlo, univerzální

Univerzálně použitelné jednokomponentní lepidlo k jednoduchému lepení téměř všech materiálů. Vteřinové lepidlo bez rozpouštědel připevní komponenty během několika vteřin a ztvrdne velmi rychle do vysoce pevného a tepelně odolného spojení.

VBC 4M01

VTEŘINOVÉ LEPIDLO,
UNIVERZÁLNÍ

Balení	Obsah	Jednotka balení	Č..
Lahvička	20ml	1 ks.	VBC 4M01/ 1/ 20
Lahvička	20ml	6 ks.	VBC 4M01/ 6/ 20

Výhody

- » Univerzálně použitelné pro mnoho materiálů
- » Vysoce pevné a tepelně odolné lepidlo
- » Provozní teplota do 120°C
- » Odolné proti chemickým vlivům
- » Velmi rychlé vytvrdnutí

VBC 4M01	Hodnota	Zkušební metody
Barva	priehľadná	
Maximálna teplota	120°C	
Báze	Ethyl-Cyanacrylat	
Hustota	1,1 g/cm ³	DIN EN 524
Viskozita	100 mPas / thix	Brookfield
Maximálna medzera premostenia	0,05 mm	
Pevnosť dle	8 - 20 s	při 40 až 60% vlhkosti vzduchu, na ocel
Funkčná pevnosť dle	30 min	při 40 až 60% vlhkosti vzduchu, na ocel
Konečná pevnosť dle	20h	při 40 až 60% vlhkosti vzduchu, na ocel
Pevnosť ve smyku	15 - 25 N/mm ²	při 40 až 60% vlhkosti vzduchu, na ocel

