

VGS 180



Plně syntetický vysoce kvalitní tuk
do 180°C

Mnohostranně použitelný vysoce kvalitní tuk pro nejvyšší nároky ve vstřikovacích formách. K promazání vyhazovačů, šíbrů a vodících kolíků, stejně jako všech pohyblivých a kluzných komponentů pro formařinu a nástrojařinu.

VGS 180

PLNĚ SYNTETICKÝ
VYSOCE KVALITNÍ TUK



Balení	Obsah	č.	
Dávkovač	180g	VGS 180/180	
Plechovka	900g	VGS 180/900	

Výhody

- » Použití do 180°C (krátkodobě do 200°C)
- » Zachování výborné konzistence při teplotních změnách
- » Vysoká ochrana proti korozi
- » Vysoká ochrana proti opotřebení
- » Netvoří tvrdé usazeniny
- » Dlouhodobá ochrana

Popis produktu

Plně syntetický vysoce kvalitní tuk, speciálně vyvinut pro použití ve vstřikovacích formách. Výborný výkon je zachován též v chemicky aktivní atmosféře.

Použití

Místo promazání řádně očistěte a tuk jemně naneste.

VGS 180	Hodnota	Normy
Barva	běžová	
Max.teplota	+180°C (krátkodobě +200°C)	
Bod skápnutí	≥ 240°C	DIN ISO 2176
NLGI-Třída	1-2	DIN 51818
Penetrace pro prohnětení	285-315 1/10mm	DIN ISO 2137
Základní olej	Polyalphaolefin	
Zahušťovač	Polyaminoplast	
Hustota	0,92g/cm ³	DIN 51 757