




PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Messflächen titanbeschichtet
- » 3-Punkt Zentrierung für ein optimales Messergebnis
- » Messtrommel mit Skalierung und Ratschenfunktion

LIEFERUMFANG

- » Werkzertifikat und Kunststofftui



L	l1	a	b	SK ¹⁾	Tol.	Gew.	MB ²⁾	Nr.	EUR
104	59	2	2,5	0,001	+/-0,002	60 g	6- 8	MIA 10232/ 6- 8	<>
104	59	2	2,5	0,001	+/-0,002	60 g	8- 10	MIA 10232/ 8-10	<>
104	59	2	2,5	0,001	+/-0,002	60 g	10- 12	MIA 10232/10-12	<>
130	82	0,3	5,6	0,005	+/-0,002	150 g	12- 16	MIA 10232/12-16	<>
130	82	0,3	5,6	0,005	+/-0,002	160 g	16- 20	MIA 10232/16-20	<>
130	94	0,3	8,3	0,005	+/-0,003	260 g	20- 25	MIA 10232/20-25	<>
142	94	0,3	8,3	0,005	+/-0,003	280 g	25- 30	MIA 10232/25-30	<>
155	102	0,3	13	0,005	+/-0,003	290 g	30- 40	MIA 10232/30-40	<>
155	102	0,3	13	0,005	+/-0,003	330 g	40- 50	MIA 10232/40-50	<>
163	105	0,3	17	0,005	+/-0,003	440 g	50- 63	MIA 10232/50-63	<>

1) SK: Skalierung in mm

2) MB: Messbereich

i Erstkalibriert auf Anfrage