


DESCRIPTION DU PRODUIT

- » Spécialement adapté pour le montage des pointes de buse E 400 (voir recommandation d'utilisation)
- » Avec ouvertures à tolérances serrées
- » Paroi mince permettant de travailler à des endroits exigus
- » Profil 12 pans du type AS-Drive (Anti Slip Drive)



DIN 3124



MATÉRIAU

- » Acier au chrome-vanadium, chromage au nickel sans risque d'écaillage

| d | d1 | d2 | l | t | t1 | VKT ¹⁾ | SW | N° | EUR |
|------|------|----|----|------|------|-------------------|----|----------------|-----|
| 14,3 | 14,3 | 9 | 23 | 8 | 14,9 | 6,3 mm / 1/4» | 10 | V 34412/1/4/10 | <> |
| 16,5 | 16,5 | 11 | 23 | 9,5 | 14,3 | 6,3 mm / 1/4» | 12 | V 34412/1/4/12 | <> |
| 26,2 | 25 | 18 | 38 | 16 | 21 | 12,5 mm / 1/2» | 19 | V 34412/1/2/19 | <> |
| 32 | 26 | 21 | 42 | 18,5 | 24,9 | 12,5 mm / 1/2» | 24 | V 34412/1/2/24 | <> |

1) VKT : entraînement à quatre pans