

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Spray di montaggio privo di metallo per il montaggio di componenti altamente sollecitabili, viti e giunti filettati, così come per la lubrificazione di superfici da lubrificare estremamente sollecitate. Protegge a lungo termine contro la corrosione da contatto, dalla ruggine per attrito e dall'usura.

VANTAGGI

- » Privo di metallo
- » Lubrificante solido bianco
- » Estremamente resistente alle pressioni
- » Eccellente azione antiadesiva

UTILIZZO

- » Pulire accuratamente le superficie da lubrificare. Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare da circa 15 cm di distanza.



Confezione	Contenuto	 Pz. / UDC	N°	EUR
Bomboletta	400ml	1	VAP 1000S/ 1/400	< >
Bomboletta	400ml	12	VAP 1000S/12/400	< >

PROPRIETÀ

VAP 1000S	Valore	Procedura di prova
Colore	bianco	DIN ISO 2049
Temperatura massima	1400 °C	
Penetrazione	310-340 1/10mm	DIN ISO 2137
Olio di base	Olio bianco medicinale	
Densità	1,42 g/cm ³	DIN 51 757