


### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Facilitano il coordinamento delle unità a carrello negli stampi per iniezione plastica
- » Utili per l'allineamento dei pezzi su macchine di fresatura e di rettifica piana
- » Ideali per la compensazione delle lunghezze dei punzoni per tranciatura e delle matrici da taglio negli stampi per tranciatura



s Tol. +/-	HRC	s	b	l	N°	#CU#
0,002	55	0,02	12,7	5	V 56042/0,02 / 12,7/ 5	XX,YY
0,002	55	0,03	12,7	5	V 56042/0,03 / 12,7/ 5	XX,YY
0,003	55	0,04	12,7	5	V 56042/0,04 / 12,7/ 5	XX,YY
0,003	55	0,05	12,7	5	V 56042/0,05 / 12,7/ 5	XX,YY
0,003	55	0,06	12,7	5	V 56042/0,06 / 12,7/ 5	XX,YY
0,004	55	0,07	12,7	5	V 56042/0,07 / 12,7/ 5	XX,YY
0,004	55	0,08	12,7	5	V 56042/0,08 / 12,7/ 5	XX,YY
0,004	55	0,09	12,7	5	V 56042/0,09 / 12,7/ 5	XX,YY
0,004	55	0,1	12,7	5	V 56042/0,10 / 12,7/ 5	XX,YY
0,004	53	0,12	12,7	5	V 56042/0,12 / 12,7/ 5	XX,YY
0,005	53	0,15	12,7	5	V 56042/0,15 / 12,7/ 5	XX,YY
0,006	53	0,2	12,7	5	V 56042/0,20 / 12,7/ 5	XX,YY
0,007	53	0,25	12,7	5	V 56042/0,25 / 12,7/ 5	XX,YY
0,007	53	0,3	12,7	5	V 56042/0,30 / 12,7/ 5	XX,YY
0,008	53	0,35	12,7	5	V 56042/0,35 / 12,7/ 5	XX,YY
0,009	53	0,4	12,7	5	V 56042/0,40 / 12,7/ 5	XX,YY
0,009	53	0,45	12,7	5	V 56042/0,45 / 12,7/ 5	XX,YY
0,01	53	0,5	12,7	5	V 56042/0,50 / 12,7/ 5	XX,YY
0,01	50	0,6	12,7	5	V 56042/0,60 / 12,7/ 5	XX,YY
0,012	50	0,7	12,7	5	V 56042/0,70 / 12,7/ 5	XX,YY
0,013	50	0,8	12,7	5	V 56042/0,80 / 12,7/ 5	XX,YY

s Tol. +/-	HRC	s	b	l	N°	#CU#
0,013	50	0,9	12,7	5	V 56042/0,90 / 12,7/ 5	XX,YY
0,018	50	1	12,7	5	V 56042/1,00 / 12,7/ 5	XX,YY
0,002	55	0,03	25	5	V 56042/0,03 / 25 / 5	XX,YY
0,003	55	0,04	25	5	V 56042/0,04 / 25 / 5	XX,YY
0,003	55	0,05	25	5	V 56042/0,05 / 25 / 5	XX,YY
0,003	55	0,06	25	5	V 56042/0,06 / 25 / 5	XX,YY
0,004	55	0,07	25	5	V 56042/0,07 / 25 / 5	XX,YY
0,004	55	0,08	25	5	V 56042/0,08 / 25 / 5	XX,YY
0,004	55	0,09	25	5	V 56042/0,09 / 25 / 5	XX,YY
0,004	55	0,1	25	5	V 56042/0,10 / 25 / 5	XX,YY
0,005	53	0,15	25	5	V 56042/0,15 / 25 / 5	XX,YY
0,006	53	0,2	25	5	V 56042/0,20 / 25 / 5	XX,YY
0,007	53	0,25	25	5	V 56042/0,25 / 25 / 5	XX,YY
0,007	53	0,3	25	5	V 56042/0,30 / 25 / 5	XX,YY
0,009	53	0,4	25	5	V 56042/0,40 / 25 / 5	XX,YY
0,01	53	0,5	25	5	V 56042/0,50 / 25 / 5	XX,YY
0,01	50	0,6	25	5	V 56042/0,60 / 25 / 5	XX,YY
0,012	50	0,7	25	5	V 56042/0,70 / 25 / 5	XX,YY
0,013	50	0,8	25	5	V 56042/0,80 / 25 / 5	XX,YY
0,013	50	0,9	25	5	V 56042/0,90 / 25 / 5	XX,YY
0,018	50	1	25	5	V 56042/1,00 / 25 / 5	XX,YY