

## SET: PIETRE ABRASIVE UNIVERSALI IN OSSIDO DI ALLUMINIO, LEGANTE SEMIDURO V 76126/SET


### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Pietre universali con buona prestazione di taglio per acciai per utensili
- » Legante semiduro con profilo resistente

### UTILIZZO

- » Lavorare a secco o con uso addizionale di olio per la lucidatura
- » Adatta per lavori manuali o con limatrice a mano



Contenuto	l	s	b	Grana	 Pz. / UDC	N°	EUR
» Pietra abrasiva V 76126 set di prova	150	3	13	220, 320, 400, 600	1	V 76126/Set-R	<>
	150	6	13	220, 320, 400, 600	1	V 76126/6x13/Set-R	<>


## PIETRA ABRASIVA UNIVERSALE IN OSSIDO DI ALLUMINIO, LEGANTE SEMIDURO V 76126

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Pietre universali con buona prestazione di taglio per acciai per utensili
- » Legante semiduro con profilo resistente

### UTILIZZO

- » Lavorare a secco o con uso addizionale di olio per la lucidatura
- » Adatta per lavori manuali o con limatrice a mano



l	s	b	Grana	 Pz. / UDC	N°	EUR
150	3	6	220	12	V 76126/ 3x 6/220	<>
150	3	6	320	12	V 76126/ 3x 6/320	<>
150	3	6	400	12	V 76126/ 3x 6/400	<>
150	3	6	600	12	V 76126/ 3x 6/600	<>
150	3	13	220	12	V 76126/ 3x13/220	<>
150	3	13	320	12	V 76126/ 3x13/320	<>
150	3	13	400	12	V 76126/ 3x13/400	<>
150	3	13	600	12	V 76126/ 3x13/600	<>
150	6	6	180	12	V 76126/ 6x 6/180	<>
150	6	6	220	12	V 76126/ 6x 6/220	<>
150	6	6	320	12	V 76126/ 6x 6/320	<>
150	6	6	400	12	V 76126/ 6x 6/400	<>
150	6	6	600	12	V 76126/ 6x 6/600	<>
150	6	13	180	12	V 76126/ 6x13/180	<>
150	6	13	220	12	V 76126/ 6x13/220	<>
150	6	13	320	12	V 76126/ 6x13/320	<>
150	6	13	400	12	V 76126/ 6x13/400	<>
150	6	13	600	12	V 76126/ 6x13/600	<>
150	13	13	220	12	V 76126/13x13/220	<>
150	13	13	320	12	V 76126/13x13/320	<>
150	13	13	400	12	V 76126/13x13/400	<>
150	13	13	600	12	V 76126/13x13/600	<>