

## SET: PIETRE ABRASIVE UNIVERSALI IN OSSIDO DI ALLUMINIO IMPREGNATE D'OLIO V 76130/SET


### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Pietre universali impregnate d'olio con buone prestazioni di taglio per acciai per utensili
- » Legante semiduro con profilo resistente

### UTILIZZO

- » Lavorare con olio per la lucidatura
- » Adatta per lavori manuali o con limatrice a mano



Contenuto	l	s	b	Grana	 Pz. / UDC	N°	EUR
» Pietra abrasiva V 76130 set di prova	150	3	13	150, 220, 320, 400, 600	1	V 76130/Set-R	< >
	150	6	13	220, 320, 400, 600	1	V 76130/6x13/Set-R	< >


## PIETRA ABRASIVA UNIVERSALE IN OSSIDO DI ALLUMINIO , IMPREGNATA D'OLIO V 76130


### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Pietre universali impregnate d'olio con buone prestazioni di taglio per acciai per utensili
- » Legante semiduro con profilo resistente

### UTILIZZO

- » Lavorare con olio per la lucidatura
- » Adatta per lavori manuali o con limatrice a mano



l	s	b	Grana	 Pz. / UDC	N°	EUR
150	3	6	220	12	V 76130/ 3x 6/220	< >
150	3	6	320	12	V 76130/ 3x 6/320	< >
150	3	6	400	12	V 76130/ 3x 6/400	< >
150	3	6	600	12	V 76130/ 3x 6/600	< >
150	3	13	220	12	V 76130/ 3x13/220	< >
150	3	13	320	12	V 76130/ 3x13/320	< >
150	3	13	400	12	V 76130/ 3x13/400	< >
150	3	13	600	12	V 76130/ 3x13/600	< >
150	6	6	150	12	V 76130/ 6x 6/150	< >
150	6	6	220	12	V 76130/ 6x 6/220	< >
150	6	6	320	12	V 76130/ 6x 6/320	< >
150	6	6	400	12	V 76130/ 6x 6/400	< >
150	6	6	600	12	V 76130/ 6x 6/600	< >
150	6	13	150	12	V 76130/ 6x13/150	< >
150	6	13	220	12	V 76130/ 6x13/220	< >
150	6	13	320	12	V 76130/ 6x13/320	< >
150	6	13	400	12	V 76130/ 6x13/400	< >
150	6	13	600	12	V 76130/ 6x13/600	< >
150	10	10	150	12	V 76130/10x10/150	< >
150	10	10	220	12	V 76130/10x10/220	< >
150	10	10	320	12	V 76130/10x10/320	< >
150	10	10	400	12	V 76130/10x10/400	< >
150	10	10	600	12	V 76130/10x10/600	< >