











FRESA ROTATIVA IN VHM CON DENTATURA CROCIATA, GAMBO Ø 3/ 72243

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Gambo Ø3 mm
- » Adatte per acciaio bonificato o temprato < 54 HRC, acciaio cromato e materie plastiche



	Forma		d3	l	d1	l1	N°	EUR
A2		Cilindro, fronte dentata	3	51	6	12	V 72243/ A2/ 6,0x12,0	< >
A3		Cilindro tondo	3	51	6	12	V 72243/ A3/ 6,0x12,0	< >
E2		Trapezio, fronte dentata	3	51	6	6	V 72243/ E2/ 6,0x 6,0	< >
G3		Cono acuto	3	51	6	12	V 72243/ G3/ 6,0x12,0	< >
J1		Sfera	3	51	6	-	V 72243/ J1/ 6,0	< >
L1		Arco acuto	3	51	6	12	V 72243/ L1/ 6,0x12,0	< >
L2		Arco a pieno centro	3	51	6	12	V 72243/ L2/ 6,0x12,0	< >
M3		Fiamma	3	40	5,3	13,5	V 72243/ M3/ 5,3x13,5	< >
M4		Goccia	3	48	6	9,5	V 72243/ M4/ 6,0x 9,5	< >

 Valori di taglio a pagina PL