




DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Sollecitabile meccanicamente su tutti i lati
- » Sicurezza quadrupla
- » Cuscinetti a sfera doppi per manovre senza scosse
- » Ruotabile sotto carico a 90° anche nella direzione di avvitamento
- » Tutti i componenti sono testati al 100% contro la rottura secondo la norma EN 1677



SW	b4	l	l1	l2	l3	d2	s4	d1	max. kg	max. kg	max. kg	max. kg	N°	EUR
36	35	106	18	41	65	40	9	M12	630	630	1.260	880	E 1278/12	<>
41	35	115	24	50	65	46	11	M16	1.500	1.500	3.000	2.100	E 1278/16	<>
55	40	135	30	61	74	61	13	M20	2.500	2.500	5.000	3.500	E 1278/20	<>
70	45	172	36	77	95	78	16	M24	4.000	4.000	8.000	5.600	E 1278/24	<>
85	60	223	45	93	130	95	19	M30	6.700	5.000	10.000	7.000	E 1278/30	<>
90	65	242	54	102	140	100	24	M36	10.000	8.000	16.000	11.200	E 1278/36	<>