

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Funzionamento a batteria, per misurazioni
- » Misurazione della rugosità con sistema a pattino
- » Unità di avanzamento separabile
- » Grande display a colori, semplice menù di navigazione (16 lingue)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- » Adattatore di rete, calibrazione standard e borsa



Mitutoyo



| Tastatore | Fn | Velocità di rilevazione | Lunghezza Cut-Off | Standard di rugosità | lk ¹⁾ | MB ²⁾ | MB max. ³⁾ | N° | EUR |
|-----------|---------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------|-----|
| Diamante | 0,75 mN | 0,25; 0,5; 0,75 mm/s | λc: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm | DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS | 1 m | 16 | 17,5 | MRM 2100/17,5 | < > |

1) lc: Lunghezza cavo

2) MB: Campo di misurazione

3) MB max.: Campo di misurazione massimo