




Mitutoyo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Barra di scorrimento con rivestimento in titanio
- » Resistente all'usura e scorrevole
- » Precisione elevata e semplice lettura dei dati

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- » Certificato dello strumento e custodia in plastica



L	b1	b2	b3	Tol.	Peso	TM ¹⁾	MB/U ²⁾	MB ³⁾	SK ⁴⁾	N°	EUR
231	40	16,5	16	+/-0,02	176 g	piatto	1	0-150	0,01	MSA 64002/150/0,01	< >
231	40	16,5	16	+/-0,03	175 g	piatto	2	0-150	0,02	MSA 64002/150/0,02	< >

1) TM: Quota di profondità

2) MB/U: Raggio di misurazione per avanzamento

3) MB: Campo di misurazione

4) SK: Scala graduata

i Calibratura iniziale su richiesta