

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Svariate forme per ogni tipo di applicazione
- » Adatto per tutti i comparatori



	Forma	M	w	l	d	Tipo	N°	EUR
01		2,5	-	5,8	3,1	Acciaio	MUZ 4005/01/3,1-S	<>
		2,5	-	5,8	2,4	Acciaio	MUZ 4005/01/2,4-S	<>
		2,5	-	5,8	3,1	Metallo duro	MUZ 4005/01/3,1-H	<>
		2,5	-	5,8	3,1	Rubino	MUZ 4005/01/3,1-R	<>
		2,5	-	5,8	3,1	Plastica	MUZ 4005/01/3,1-K	<>
		2,5	-	16	3,1	Acciaio	MUZ 4005/01/16-S	<>
02		2,5	-	6	4,8	Acciaio	MUZ 4005/02/4,8/ 6-S	<>
		2,5	-	11	1,5	Acciaio	MUZ 4005/02/1,5/11-S	<>
		2,5	-	30	1,5	Acciaio	MUZ 4005/02/1,5/30-S	<>
03		2,5	-	-	10	Acciaio	MUZ 4005/03/10-S	<>
		2,5	-	-	20	Acciaio	MUZ 4005/03/20-S	<>
		2,5	-	-	30	Acciaio	MUZ 4005/03/30-S	<>
04		2,5	60	4	4,5	Acciaio	MUZ 4005/04/60-S	<>
05		2,5	15	10	3,5	Acciaio	MUZ 4005/05/10-S	<>
06		2,5	-	12	1	Acciaio	MUZ 4005/06/ 1-S	<>
		2,5	-	12	2	Acciaio	MUZ 4005/06/ 2-S	<>
		2,5	-	12	3	Acciaio	MUZ 4005/06/ 3-S	<>
		2,5	-	12	4	Acciaio	MUZ 4005/06/ 4-S	<>
		2,5	-	12	5	Acciaio	MUZ 4005/06/ 5-S	<>
		2,5	-	12	6	Acciaio	MUZ 4005/06/ 6-S	<>
		2,5	-	18	7	Acciaio	MUZ 4005/06/ 7-S	<>
		2,5	-	18	10	Acciaio	MUZ 4005/06/10-S	<>
07		2,5	-	16	-	Acciaio	MUZ 4005/07/16-S	<>
08		2,5	-	-	10	Acciaio	MUZ 4005/08/10-S	<>

	Forma	M	w	l	d	Tipo	N°	EUR
25		2,5	90	-	2	Acciaio	MUZ 4005/25/90	< >
30		2,5	109	-	2	Acciaio	MUZ 4005/30/109	< >
40		2,5	-	9	M1.6	Acciaio	MUZ 4005/40/1,6	< >