

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo monocomponente impiegabile universalmente, per il semplice incollaggio di quasi tutti i materiali. L'adesivo istantaneo, privo di solventi, fissa il pezzo incollato in pochi secondi e si indurisce molto velocemente, garantendo una giuntura ad alta tenacità e un'elevata stabilità termica.

### VANTAGGI

- » Utilizzabile universalmente per numerosi materiali
- » Adesivo altamente resistente con elevata stabilità termica
- » Resistente agli agenti chimici
- » Polimerizzazione rapida



Confezione	Contenuto	 Pz. / UDC	N°	EUR
Flacone	20ml	1	VBC 4M01/ 1/ 20	< >
Flacone	20ml	6	VBC 4M01/ 6/ 20	< >

 Schede dati di sicurezza dei singoli prodotti sul sito [www.meusburger.com](http://www.meusburger.com)

### PROPRIETÀ

VBC 4M01	Valore	Procedura di prova
Colore	trasparente	DIN ISO 2049
Temperatura massima	120 °C	
Base	etile-cianoacrilato	
Densità	1,1 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN 524
Viscosità	100 mPas/thix	Brookfield (25°C)
Riempimento massimo intercapedini	0,05 mm	
Tempi di presa di	8-20 s	da 40 a 60% di umidità atmosferica, su acciaio
Resistenza funzionale di	30 min	da 40 a 60% di umidità atmosferica, su acciaio
Resistenza finale di	20 h	da 40 a 60% di umidità atmosferica, su acciaio
Resistenza alla trazione e al taglio	15-25 N/mm <sup>2</sup>	da 40 a 60% di umidità atmosferica, su acciaio