



### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Smerigliatrice ad elevato numero di giri
- » Usura degli utensili ridotta grazie al supporto elastico
- » Costruzione compatta ed ergonomica
- » Ottimale per utensili con un diametro della testa fino a 6 mm

### UTILIZZO

- » Utilizzare lo strumento solo con aria non oliata!

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- » Confezione tubi, pinza di serraggio Ø3 mm ed elementi di staffaggio

Peso	d1	Q	Potenza	p	l	ls <sup>1)</sup>	n max.	N°	EUR
270 g	3	320 l/min	100 W	6 bar	135	1,5 m	100.000 min <sup>-1</sup>	GDST 2200/100	< >

1) ls: Lunghezza tubo

 Pezzi di ricambio e riparazioni su richiesta