

## VBC 4M06



Sekundno lepilo,  
nizka viskoznost

Nizko viskozno enokomponentno lepilo za enostavno lepljenje plastike, elastomerov in kovin. Sekundno lepilo brez topil fiksira elemente v nekaj sekundah. Zelo hitro strjevanje omogoča trden in temperaturno obstojen spoj.

## VBC 4M06

SEKUNDNO LEPILO,  
NIZKA VISKOZNOST



Embalaža	Vsebina	Enota pakiranja	Ozn.	
Plastenka	20ml	1 Kos	VBC 4M06/ 1/ 20	
Plastenka	20ml	6 Kos	VBC 4M06/ 6/ 20	

## Prednosti in lastnosti

- » Zelo tanek sloj lepila za majhne zračnosti
- » Visoka trdnost in temperaturna obstojnost
- » Delovna temperatura do 120°C
- » Odporno proti kemikalijam
- » Zelo hitra vezava

VBC 4M06	Vrednost	Preizkušanje
Barva	transparentna	
Maksimalna temperatura	120°C	
Osnova	Ethyl-Cyanacrylat	
Gostota	1,1 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN 524
Viskoznost	20 mPas / thix	Brookfield
Maksimalen razmik reže	0,02 mm	
Trdnost po	3 - 20 s	pri 40 do 60% vlažnosti zraka na jeklu
Funkcionalna trdnost po	30 min	pri 40 do 60% vlažnosti zraka na jeklu
Končna trdnost po	20h	pri 40 do 60% vlažnosti zraka na jeklu
Natezna strižna trdnost	15 - 25 N/mm <sup>2</sup>	pri 40 do 60% vlažnosti zraka na jeklu