

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Specialmente idonea per la lavorazione di superfici (molto) piccole, staffe e bordi del pezzo complessi
- » Per acciaio per utensili temprati o non temprati
- » Ottima per eliminare gli strati duri dell'elettroerosione
- » Elevata resistenza alla rottura




Contenuto del set	Colore	s	b	l	Grana	N°	EUR	
Set di prova: Lime in fibra di ceramica V 74624		verde, viola, blu	1	4	100	150, 400, 800	V 74624/Set-3	<>
		verde, rosa, viola, arancione, blu, bianco	1	4	100	150, 200, 400, 600, 800, 1000	V 74624/Set-6	<>

LIMA IN FIBRA DI CERAMICA CRISTONE, PIATTA

V 74624

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Specialmente idonea per la lavorazione di superfici (molto) piccole, staffe e bordi del pezzo complessi
- » Per acciaio per utensili temprati o non temprati
- » Ottima per eliminare gli strati duri dell'elettroerosione
- » Elevata resistenza alla rottura



Colore	s	b	l	Grana	N°	EUR
	verde	1	2	100	150	V 74624/ 1,0x 2/100/ 150 <>
	rosa	1	2	100	200	V 74624/ 1,0x 2/100/ 200 <>
	viola	1	2	100	400	V 74624/ 1,0x 2/100/ 400 <>
	arancione	1	2	100	600	V 74624/ 1,0x 2/100/ 600 <>
	blu	1	2	100	800	V 74624/ 1,0x 2/100/ 800 <>
	bianco	1	2	100	1000	V 74624/ 1,0x 2/100/1000 <>
	verde	1	4	100	150	V 74624/ 1,0x 4/100/ 150 <>
	rosa	1	4	100	200	V 74624/ 1,0x 4/100/ 200 <>
	viola	1	4	100	400	V 74624/ 1,0x 4/100/ 400 <>
	arancione	1	4	100	600	V 74624/ 1,0x 4/100/ 600 <>
	blu	1	4	100	800	V 74624/ 1,0x 4/100/ 800 <>
	bianco	1	4	100	1000	V 74624/ 1,0x 4/100/1000 <>
	verde	1	6	100	150	V 74624/ 1,0x 6/100/ 150 <>
	rosa	1	6	100	200	V 74624/ 1,0x 6/100/ 200 <>
	viola	1	6	100	400	V 74624/ 1,0x 6/100/ 400 <>
	arancione	1	6	100	600	V 74624/ 1,0x 6/100/ 600 <>
	blu	1	6	100	800	V 74624/ 1,0x 6/100/ 800 <>
	bianco	1	6	100	1000	V 74624/ 1,0x 6/100/1000 <>
	verde	1	10	100	150	V 74624/ 1,0x10/100/ 150 <>
	rosa	1	10	100	200	V 74624/ 1,0x10/100/ 200 <>
	viola	1	10	100	400	V 74624/ 1,0x10/100/ 400 <>
	arancione	1	10	100	600	V 74624/ 1,0x10/100/ 600 <>
	blu	1	10	100	800	V 74624/ 1,0x10/100/ 800 <>
	bianco	1	10	100	1000	V 74624/ 1,0x10/100/1000 <>