meusburger

# ÜBERSICHT ANSCHLAGPUNKTE
## OVERVIEW LIFTING POINTS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E 1271 | E 1272 | E 1272 M | E 1273 | E 1274 | E 1274 M | E 1275 | E 1275 M | E 1276 | E 1278 | E 1279 |
| GEWINDEGRÖSSE *THREAD SIZE* | M 6 | | ● | | | ● | | | | | | |
| | M 8 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | M10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | M12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | M16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | M20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | M24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | M30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | M36 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| | M42 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | M48 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | M56 | | | | ● | ● | ● | | | | | |
| | M64 | | | | ● | ● | ● | | | | | |
| RFID-CHIP | | ● | ● | | ● | ● | | ● | | ● | ● | |
| 360° DREHBAR *360° ROTATABLE* | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| KUGELGELAGERT *BALL BEARING* | | | | | | ● | ● | | | ● | ● | |

## TRAGFÄHIGKEIT: MAX. KG
*LOAD-CARRYING CAPACITY : MAX KG*

| | WLL | | | | WLL | WLL | WLL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEWINDEGRÖSSE *THREAD SIZE* | E 1271 | E 1272 | E 1272 M | E 1273 | E 1274 | | E 1274 M | E 1275 | E 1275 M | E 1276 | E 1278 | E 1279 |
| M 6 | | 100 | | | | | | | | | | |
| M 8 | | 300 | 300 | | 400 | 300 | 300 | 630 | 300 | | | |
| M10 | 400 | 400 | 500 | | 600 | 450 | 500 | 900 | 630 | | | |
| M12 | 750 | 750 | 700 | 1.350 | 750 | 600 | 700 | 1.350 | 1.000 | 630 | 630 | |
| M16 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 1.300 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.300 |
| M20 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 4.000 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |
| M24 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 6.300 | 4.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 |
| M30 | 4.500 | 4.500 | 4.000 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 6.700 | 6.700 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | |
| M36 | | 7.000 | 7.000 | 12.500 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | |
| M42 | | 9.000 | 9.000 | 16.000 | 13.000 | 12.000 | 10.000 | 15.000 | | | | |
| M48 | | 12.000 | 12.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 | 12.500 | 20.000 | | | | |
| M56 | | | | 27.000 | 22.000 | 16.000 | 24.000 | | | | | |
| M64 | | | | 32.500 | 25.000 | 16.000 | 25.000 | | | | | |

WLL ... Working Load Limit (Nenntragfähigkeit)