



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

» La pietra abrasiva EDM Toolmaker consente di allineare correttamente le transizioni e di rimuovere gli strati di elettroerosione in modo semplice e veloce.

UTILIZZO

- » Adatte per lavori manuali o con limatrice a mano
- » Lavorare a secco o con uso addizionale di olio per la lucidatura



Contenuto del set	l	s	b	Grana	 Pz. / UDC	N°	EUR
Set di prova: Pietre abrasive V 76122	150	3	13	180, 220, 320, 400	1	V 76122/Set-R	<>
Test set: Polishing stones V 76122	150	6	13	180, 220, 320, 400	1	V 76122/6x13/Set-R	<>

PIETRA ABRASIVA EDM IN OSSIDO DI ALLUMINIO, LEGANTE SEMIDURO, TM


V 76122


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

» La pietra abrasiva EDM Toolmaker consente di allineare correttamente le transizioni e di rimuovere gli strati di elettroerosione in modo semplice e veloce.

UTILIZZO

- » Adatte per lavori manuali o con limatrice a mano
- » Lavorare a secco o con uso addizionale di olio per la lucidatura



s	b	l	Grana	 Pz. / UDC	N°	EUR
3	6	150	180	12	V 76122/ 3x 6/ 180	<>
3	6	150	220	12	V 76122/ 3x 6/ 220	<>
3	6	150	320	12	V 76122/ 3x 6/ 320	<>
3	6	150	400	12	V 76122/ 3x 6/ 400	<>
3	6	150	600	12	V 76122/ 3x 6/ 600	<>
3	13	150	180	12	V 76122/ 3x13/ 180	<>
3	13	150	220	12	V 76122/ 3x13/ 220	<>
3	13	150	220	12	V 76122/ 3x13/ 320	<>
3	13	150	400	12	V 76122/ 3x13/ 400	<>
3	13	150	600	12	V 76122/ 3x13/ 600	<>
6	6	150	180	12	V 76122/ 6x 6/ 180	<>
6	6	150	220	12	V 76122/ 6x 6/ 220	<>
6	6	150	320	12	V 76122/ 6x 6/ 320	<>
6	6	150	400	12	V 76122/ 6x 6/ 400	<>
6	6	150	600	12	V 76122/ 6x 6/ 600	<>
6	13	150	180	12	V 76122/ 6x13/ 180	<>
6	13	150	220	12	V 76122/ 6x13/ 220	<>
6	13	150	320	12	V 76122/ 6x13/ 320	<>
6	13	150	400	12	V 76122/ 6x13/ 400	<>
6	13	150	320	12	V 76122/ 6x13/ 600	<>