



PRODUKTBESCHREIBUNG

» Der EDM-Polierstein Toolmaker eignet sich sehr gut zum Angleichen von Übergängen sowie zum Entfernen von Erodierstrukturen und passt sich schnell an.



ANWENDUNG

» Geeignet für Arbeiten von Hand oder Handfeilmaschinen
 » Trocken oder zusätzlich mit Polieröl arbeiten


Setinhalt	l	s	b	Korn	 Stk./VPE	Nr.	EUR
Testset: Poliersteine V 76122	150	3	13	180, 220, 320, 400	1	V 76122/Set-R	<>
	150	6	13	180, 220, 320, 400	1	V 76122/6x13/Set-R	<>

EDM-POLIERSTEIN, ALU-OXYD, MITTLERE BINDUNG, TM

V 76122

PRODUKTBESCHREIBUNG

» Der EDM-Polierstein Toolmaker eignet sich sehr gut zum Angleichen von Übergängen sowie zum Entfernen von Erodierstrukturen und passt sich schnell an.



ANWENDUNG

» Geeignet für Arbeiten von Hand oder Handfeilmaschinen
 » Trocken oder zusätzlich mit Polieröl arbeiten

s	b	l	Korn	 Stk./VPE	Nr.	EUR
3	6	150	180	12	V 76122/ 3x 6/ 180	<>
3	6	150	220	12	V 76122/ 3x 6/ 220	<>
3	6	150	320	12	V 76122/ 3x 6/ 320	<>
3	6	150	400	12	V 76122/ 3x 6/ 400	<>
3	6	150	600	12	V 76122/ 3x 6/ 600	<>
3	13	150	180	12	V 76122/ 3x13/ 180	<>
3	13	150	220	12	V 76122/ 3x13/ 220	<>
3	13	150	220	12	V 76122/ 3x13/ 320	<>
3	13	150	400	12	V 76122/ 3x13/ 400	<>
3	13	150	600	12	V 76122/ 3x13/ 600	<>
6	6	150	180	12	V 76122/ 6x 6/ 180	<>
6	6	150	220	12	V 76122/ 6x 6/ 220	<>
6	6	150	320	12	V 76122/ 6x 6/ 320	<>
6	6	150	400	12	V 76122/ 6x 6/ 400	<>
6	6	150	600	12	V 76122/ 6x 6/ 600	<>
6	13	150	180	12	V 76122/ 6x13/ 180	<>
6	13	150	220	12	V 76122/ 6x13/ 220	<>
6	13	150	320	12	V 76122/ 6x13/ 320	<>
6	13	150	400	12	V 76122/ 6x13/ 400	<>
6	13	150	320	12	V 76122/ 6x13/ 600	<>