

ESP



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Massima potenza grazie al motore senza spazzole
- » Numero di giri a regolazione continua da 1.000 a -50.000 U/min
- » Adattamento costante del numero di giri
- » Per micromotori da 140W e 200W

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- » Fornitura inclusa di cavo elettrico e manipolo GESM 5130

	Contenuto	Potenza	n max.	N°	EUR
	<ul style="list-style-type: none"> » Unità di controllo GESM 1200/50 » Micromotore senza spazzole, 140W, Espert GESM 3100/140/50 » Elemento di serraggio rapido Ø3 mm GESM 4005/50 	140 W	50.000 min ⁻¹	GESM 1200/Set-1	< >
	<ul style="list-style-type: none"> » Unità di controllo GESM 1200/50 » Micromotore senza spazzole, 200W, Espert GESM 3110/200/50 » Elemento di serraggio rapido Ø3 mm GESM 4005/50 	200 W	50.000 min ⁻¹	GESM 1200/Set-2	< >
	<ul style="list-style-type: none"> » Unità di controllo GESM 1200/50 » Micromotore senza spazzole, 140W, Espert GESM 3100/140/50 » Elemento di serraggio angolare 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30 	140 W	50.000 min ⁻¹	GESM 1200/Set-3	< >
	<ul style="list-style-type: none"> » Unità di controllo GESM 1200/50 » Micromotore senza spazzole, 200W, Espert GESM 3110/200/50 » Elemento di serraggio angolare 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30 	200 W	50.000 min ⁻¹	GESM 1200/Set-4	< >
	<ul style="list-style-type: none"> » Unità di controllo GESM 1200/50 » Micromotore senza spazzole, 140W, Espert GESM 3100/140/50 » Elemento di serraggio angolare 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30 	140 W	50.000 min ⁻¹	GESM 1200/Set-5	< >
	<ul style="list-style-type: none"> » Unità di controllo GESM 1200/50 » Micromotore senza spazzole, 200W, Espert GESM 3110/200/50 » Elemento di serraggio angolare 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30 	200 W	50.000 min ⁻¹	GESM 1200/Set-6	< >
	<ul style="list-style-type: none"> » Unità di controllo GESM 1200/50 » Micromotore senza spazzole, 140W, Espert GESM 3100/140/50 » Elemento di serraggio rapido Ø4 mm GESM 2605/-6,0 	140 W	50.000 min ⁻¹	GESM 1200/Set-7	< >

 Pezzi di ricambio e riparazioni su richiesta

ESP

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Massima potenza grazie al motore senza spazzole
- » Numero di giri a regolazione continua da 1.000 a -50.000 U/min
- » Adattamento costante del numero di giri
- » Per micromotori da 140W e 200W



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- » Fornitura inclusa di cavo elettrico compatibile

Peso	Connessione	Dimensioni	n	N°	EUR
2,6 kg	230V/50Hz	230x172x94	1.000-50.000 min ⁻¹	GESM 1200/50	< >

i Pezzi di ricambio e riparazioni su richiesta