


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Per la pulizia e la rettifica fine
- » Estremamente resistente con elevata stabilità di forma
- » Utilizzabili anche per la rettifica ultra fine
- » Per eliminare gli strati duri dell'elettroerosione



UTILIZZO

- » Lavorare a secco o con uso addizionale di olio per la lucidatura
- » Adatta per lavori manuali o con limatrice a mano


Contenuto	l	s	b	Grana	 Pz. / UDC	N°	EUR
» Pietra abrasiva V 76108 set di prova	150	3	13	150, 220, 320, 400, 600	1	V 76108/Set-R	<>
	150	6	13	150, 220, 320, 400, 600	1	V 76108/6x13/Set-R	<>

PIETRA PER LUCIDATURA, OSSIDO DI ALLUMINIO, LEGANTE SEMIDURO

V 76108


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Per la pulizia e la rettifica fine
- » Estremamente resistente con elevata stabilità di forma
- » Utilizzabili anche per la rettifica ultra fine
- » Per eliminare gli strati duri dell'elettroerosione



UTILIZZO

- » Lavorare a secco o con uso addizionale di olio per la lucidatura
- » Adatta per lavori manuali o con limatrice a mano

l	s	b	Grana	 Pz. / UDC	N°	EUR
150	3	6	150	12	V 76108/ 3x 6/ 150	<>
150	3	6	220	12	V 76108/ 3x 6/ 220	<>
150	3	6	320	12	V 76108/ 3x 6/ 320	<>
150	3	6	400	12	V 76108/ 3x 6/ 400	<>
150	3	6	600	12	V 76108/ 3x 6/ 600	<>
150	3	13	150	12	V 76108/ 3x13/ 150	<>
150	3	13	220	12	V 76108/ 3x13/ 220	<>
150	3	13	320	12	V 76108/ 3x13/ 320	<>
150	3	13	400	12	V 76108/ 3x13/ 400	<>
150	3	13	600	12	V 76108/ 3x13/ 600	<>
150	6	6	150	12	V 76108/ 6x 6/ 150	<>
150	6	6	220	12	V 76108/ 6x 6/ 220	<>
150	6	6	320	12	V 76108/ 6x 6/ 320	<>
150	6	6	400	12	V 76108/ 6x 6/ 400	<>
150	6	6	600	12	V 76108/ 6x 6/ 600	<>
150	6	13	150	12	V 76108/ 6x13/ 150	<>
150	6	13	220	12	V 76108/ 6x13/ 220	<>
150	6	13	320	12	V 76108/ 6x13/ 320	<>
150	6	13	400	12	V 76108/ 6x13/ 400	<>
150	6	13	600	12	V 76108/ 6x13/ 600	<>