meusburger

PORTAFRESE CON TRASCINATORE FRONTALE, DIN 69871

HWZ 2237

















DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Con superficie di contatto allargata
- » Ottima silenziosità grazie ai codoli con tornitura dura
- » Codolo conico di precisione, perni di posizionamento e superfici di contatto rettificati
- >>> Con quattro circuiti di raffreddamento
- » Con foro per chip Balluf

UTILIZZO


17

» Per lo staffaggio di frese ad inserti riportati e frese cilindriche frontali

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

M8

» Inclusa la vite di serraggio della fresa e il blocco di supporto fisso



	W-W					
Α	N°	#CU#				
35	HWZ 2237/SK40/16/35	XX,YY				

17	M8	38	SK 40	16	60	HWZ 2237/SK40/16/60	XX,YY
19	M10	48	SK 40	22	35	HWZ 2237/SK40/22/35	XX,YY
19	M10	48	SK 40	22	60	HWZ 2237/SK40/22/60	XX,YY
	1000						

16

Interfacce

SK 40