

VGI 250 S



Speciális olaj és
formaleválasztó
250°C-ig

Élelmiszer alkalmas, magas hőmérsékletnek ellenálló kenő és formaleválasztó anyag. Kiválóan alkalmas utánkenésre PFPEkenőanyagok használata után és formaleválasztónak a műanyag gyártásban.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Sz.
Szóródoboz	250ml	1 db	VGI 250 S/ 1/250

Előnyök

- » Alkalmazási hőmérséklet max. 250°C
- » PFPE-kenőanyagokhoz és a legtöbb műanyaghoz alkalmazható
- » Jelölési kötelezettség nélküli
- » InS-H1 engedélyezett

Termékleírás

Vegyszerálló és műanyagokhoz alkalmazható jelölés nélküli PFPE-olaj spray.

Alkalmazás

Kiválóan alkalmas utánkenésre a VGI 300 és VGI 260 használata után.
A dobozt használat előtt jól rázza fel.
Vékonyan és egyenletesen fújja a felületre.

VGI 250 S	Érték	Teszteljárás
Szín	transzparens	
Maximális hőmérséklet	+250°C	
Bázis	PFPE	
Viszkozitás 40°C-on	80 mm ² /s	DIN 51 562
Sűrűség	1,9 g/cm ³	DIN 51 757

