




## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Per lavori orizzontali, verticali e laterali di fresatura, rettifica, controllo ed elettroerosione
- » La versione inossidabile è particolarmente adatta per l'utilizzo su macchine per l'elettroerosione a filo
- » Rettificata finemente su tutti i lati
- » L'effetto di trazione verso il basso impedisce il sollevamento del pezzo
- » Perpendicolarità e parallelismo di 0,003/100 mm
- » Azionamento tramite chiave esagonale e regolazione rapida tramite perno di bloccaggio



## MATERIALE

- » Acciaio resistente alla corrosione, ca. 55 HRC

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- » Con staffa di serraggio, chiave di serraggio e arresto regolabile inclusi

Peso	h	h1	l	l1	SK <sup>1)</sup>	b	N°	EUR
2,8 kg	56	28	175	80	5	60	HWS 512/ 60	<>
5,8 kg	75	40	220	100	10	75	HWS 512/ 75	<>
10,9 kg	87	45	260	120	15	100	HWS 512/100	<>
19,8 kg	100	50	330	160	20	125	HWS 512/125	<>

1) SG: Forza di serraggio [kN]