

H1

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lubrificante ad alta prestazione utilizzabile in modo versatile nell'industria alimentare, per la lubrificazione di estrattori, unità a carrello e boccole guida, così come di tutti i componenti mobili e scorrevoli di stampi per iniezione e per tranciatura.

VANTAGGI

- » Temperatura di utilizzo sino a 160°C (per breve tempo a 180°C)
- » Eccellente tenuta alle alte pressioni
- » Elevata protezione contro il logoramento e la corrosione
- » Fisiologicamente innocuo
- » Resistente all'acqua calda e alla liscivia
- » Registrato H1

UTILIZZO

Pulire accuratamente la superficie da lubrificare, successivamente applicare uno strato sottile di pasta.

Confezione	Contenuto	N°	EUR
Dosatore	180g	VGS 160 FD/ 180	< >
Barattolo	1000g	VGS 160 FD/1000	< >

 Schede dati di sicurezza dei singoli prodotti sul sito www.meusburger.com

PROPRIETÀ

VGS 160 FD	Valore	Procedura di prova
Colore	beige	DIN ISO 2049
Temperatura massima	160 °C	
Punto di sgocciolamento	> 280 °C	DIN ISO 2176
Classe NLGI	2	DIN 51818
Penetrazione	265-295 1/10mm	DIN ISO 2137
Olio di base	parzialmente sintetico	
Addensante	aggregato di calcio speciale	
Densità	0,97 g/cm ³	DIN 51 757

