

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lubrificante universale per l'utilizzo negli stampi per iniezione plastica e per tranciatura, per tutte le parti mobili e scorrevoli così come per la manutenzione dei macchinari.

VANTAGGI

- » Lubrificazione a lungo termine
- » Elevata protezione contro l'usura e la corrosione
- » Eccellente consistenza e reazione alla temperatura
- » 100% idrorepellente

UTILIZZO

Pulire accuratamente la superficie da lubrificare, successivamente applicare uno strato sottile di pasta.

Confezione	Contenuto	N°	EUR
Dosatore	180g	VGM 160/ 180	< >
Barattolo	900g	VGM 160/ 900	< >

 Schede dati di sicurezza dei singoli prodotti sul sito www.meusburger.com



PROPRIETÀ

VGM 160	Valore	Procedura di prova
Colore	marrone chiaro	DIN ISO 2049
Temperatura massima	180 °C	
Punto di sgocciolamento	≥ 240 °C	DIN ISO 2176
Classe NLGI	1-2	DIN 51818
Penetrazione	290-310 1/10mm	DIN ISO 2137
Olio di base	olio minerale	
Addensante	poliurea	
Densità	0,96 g/cm ³	DIN 51 757